

**Garant****Paraleleni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967010 150
GTIN	4045197612267
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.****Odpiranje nazaj.** Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).**Z vrtljivo ploščo**, ki je vrtljiva za 360° in jo lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdimo v vsakem položaju.**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Lakiranje:**

Srebrno siv

**Tehnični opis**

Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Območje vpenjanja	255 mm
Širina čeljusti	150 mm

Vrsta izdelka

Paralelni primež

**Pribor**

Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 150 mm	967020 150
Podstavna plošča za primeže	967330
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 150 mm	967040 150
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 150 mm	967045 150