

Garant**Paralelni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967120 140
GTIN	4045197612571
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

Prednosti:

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega povzročanja hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **Vtisnjena skala širine odprtja.**

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967520.

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu

Širina čeljusti	140 mm
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Podstavna plošča za primeže	967330
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140	967140 140
Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 140 mm	967150 140