

Garant

Rolo-vrata za začetni regal s svetlo širino polja, Uporabna globina 1350 mm, za višino regala: 2000mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 993310 2000 |
| GTIN | 4045197611772 |
| Razred artikla | 91W |

Opis**Izvedba:**

Električna rolo vrata. Vodila iz prešanega aluminija, profili rolete iz z valjanjem oblikovanega aluminija brez svetlobnih zarez. Stranska vodila z dvojnim ščetkastim tesnilom. Električni pogon z radijsko krmiljenim motorjem in izklopom vrtilnega momenta, vklj. z 1-kanalnim ročnim daljinskim radijskim upravljalnikom, zaščitenim pred brizgajočo vodo. Samodejna zaustavitev z izklopom zaradi ovire.

Lakiranje:

Nosilni okvirji **vedno** svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Vgradna višina | 2185 mm |
| za višino regala | 2000 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2430 |
| Število vključenih baterij | 1 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Področje uporabe | Posebni regal |
| Tip vtikača, vhod | F |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Značilnost blagovnega imena | Uporabna globina 1350 mm |
| Širina | 1075 mm |
| Globina | 105 mm |
| Vrsta izdelka | Rolo-vrata |