

**Garant**

**Rolo-vrata za začetni regal s svetlo širino polja, Uporabna globina 950 mm, za višino regala: 2000mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993314 2000
GTIN	4045197613417
Razred artikla	91W

**Opis****Izvedba:**

Električna rolo vrata. Vodila iz prešanega aluminija, profili rolete iz z valjanjem oblikovanega aluminija brez svetlobnih zarez. Stranska vodila z dvojnimi ščetkastimi tesnilom. Električni pogon z radijsko krmiljenim motorjem in izklopom vrtilnega momenta, vklj. z 1-kanalnim ročnim daljinskim radijskim upravljalnikom, zaščitenim pred brizgajočo vodo. Samodejna zaustavitev z izklopom zaradi ovire.

**Lakiranje:**

Nosilni okvirji **vedno** svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

za višino regala	2000 mm
Vgradna višina	2185 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2430
Število vključenih baterij	1

Področje uporabe	Posebni regal
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 950 mm
Širina	1475 mm
Globina	105 mm
Vrsta izdelka	Rolo-vrata