


Garant**Vpenjalni sistem s premično čeljustjo, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967150 120
GTIN	4045197612632
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Robustne, zelo kakovostno izdelane vpenjalne čeljusti iz kakovostne aluminijeve zlitine. Nepremična čeljust z vgrajenim trčnim trajnim magnetom, premična čeljust z zelo zmogljivim okroglim magnetom.

Prednosti:

Brez neprijetnega drsenja obdelovanca, tudi pri velikih vpenjalnih silah.

Uporaba:

Edinstven način vpenjanja tako koničnih in nesimetričnih delov, kot tudi standardnih planparalelnih delov.

Pomična čeljust se lahko zavrti za 16°.

Primerno za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti.

Tehnični opis

Vrsta pritrditve	Trajni magnet
Širina čeljusti	120 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža

