



## Delovne hlače z oprsnikom Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091132 25
GTIN	4014382988852
Razred artikla	09S

### Opis

#### Izvedba:

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

**Delovne hlače z oprsnikom**, nastavitev pasu za 6 cm.

- **Prišit, povišan del za zaščito ledvenega dela.**
- **Vrhnji, odprti žep z razdelbo na oprsniku (samopritrdilni trak).**
- **Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo.**
- **Zaponke iz umetne mase, odporne proti udarcem in visoki temperaturi.**

#### Opis:

- **Zadruga v razporku.**
- **Dva prišita, ojačana prednja žepa.**
- **Stegenski žep.**
- **Prišit žep za mobilni telefon.**
- **Ojačan predel kolen.**
- **Žep za zložljivi meter.**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

**Dobava v drugih barvah po ponudbi.**

**Delovne hlače z oprsnikom** v modri barvi najdete pod art. 091131.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m<sup>2</sup>

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

## Tehnični opis

Število žepov za zložljivi meter	1
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Stranski žepi	prišit, ojačan
Število stegenskih žepov	1
Varnostne zaponke na naramnicah	Zaponke iz umetne mase, odporne proti vročini
Žep na oprsniku	prišit, razdelitev s samopritrdilnim trakom
Število kolenskih žepov	2
Zapiranje hlač	Zadruga
Število stranskih žepov	2
Velikost FR	46C
Ledvena zaščita	da
Material	Bombaž
Žep za mobilni telefon	da
Ojačan predel kolen	da
Konfekcijska velikost DE	25
Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo	da
Angleška velikost	36S
Ameriška velikost	36/34
Velikost IT	46C
Serijska	QUALITY DRESS

Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	46C
Velikost NL	25
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom