

**Delovne rokavice, par KryTech 563, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094470 8
GTIN	3245425634189
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

KryTech 563. Za **natančna in splošna dela** v suhem in manj umazanem delovnem okolju. Odlična odpornost proti olju in maščobam. Proti obrabi odporna prevleka iz nitrila zagotavlja dolgotrajno uporabo. Posebej primerna za stiskanje kovine, ravnanje s pločevino, mehanska vzdrževalna dela.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Razred zaščite pred vrezji: B

Barva: črna/siva

brez silikona: da

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Prilagodljivost	zelo dobro
Masa	37 g

Brez DMF	da
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Velikost rokavic	8
Material prevleke	Nitril
Zračnost	dobro
Oprijem v olju	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Otip	zelo dobro
Odpornost proti trganju EN 388	4
Oprijem v mokrem	dobro
brez silikona	da
Odpornost proti prebadanju EN 388	3
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
EN 388:2016	4343B
Nosilni material	PEHD
Prevleka	Nitril
Področje uporabe	Allround
Barva	črna/siva
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti