

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo in zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 120mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967380 120
GTIN	2050002047761
Razred artikla	93Q

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran **narebričena**, ena stran **gladka**.

Možnost obračanja in zamenjave.

Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrtilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Širina čeljusti	120 mm

Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ Širina čeljusti 120 mm	967405 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120