

Garant**Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000, za primež vel.: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967500 125
GTIN	4045197694430
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija iz **kovanega** jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo **varnostne utrjevalne ročice**.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo **brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°**, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za :

Paralelni primeži **GARANT art. 967000**.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Napotek:

Višinsko nastavljiva podpora je primerna tudi za primeže GARANT L in originalne primeže LEINEN (ni primerna za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060).

Območje nastavljanja višine: 242 mm

nastavljanje prek delovne plošče: 93 - 335 mm

Masa: 12,9 kg

Tehnični opis

Masa	12,9 kg
nastavljanje prek delovne plošče	93 - 335 mm
Območje nastavljanja višine	242 mm
za primež vel.	125
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore

Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000 za primež vel. 125/1	967500 125/1
M10X40/3	967003 M10X40/3