

Garant

Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430, za primež vel.: 160/180

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967540 160/180
GTIN	4045197694553
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija iz **kovanega** jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo **varnostne utrjevalne ročice**.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo **brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°**, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za :

Paralelni primeži „Heuer-Front“, art. 967350, 967360 oz. HOLEX art. 967420, 967430.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Območje nastavljanja višine: 242 mm
nastavljanje prek delovne plošče: 93 - 335 mm
Masa: 11,6 kg

Tehnični opis

Masa	11,6 kg
Območje nastavljanja višine	242 mm
nastavljanje prek delovne plošče	93 - 335 mm
za primež vel.	160/180
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore

Pribor

M10X40/3	967003 M10X40/3
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 160/180/1	967540 160/180/1