

Garant**Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260, za primež vel.: 175****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967550 175
GTIN	4045197694584
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Trdna konstrukcija iz **kovanega**- in jeklenega dela. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Hitra pritrditev v poljubnem položaju s pomočjo **varnostne utrjevalne ročice**.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo **brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°**, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za :

Paralelni primeži **Holex art. 967260**.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Območje nastavljanja višine: 242 mm

nastavljanje prek delovne plošče: 93 - 335 mm
Masa: 12,1 kg

Tehnični opis

Masa	12,1 kg
za primež vel.	175
nastavljanje prek delovne plošče	93 - 335 mm
Območje nastavljanja višine	242 mm
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore

Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260 za primež vel. 175/1	967550 175/1
M12X40/3	967003 M12X40/3