

Garant**Orodni nosilec Tool-UNIT, za držala orodij: HSK100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971000 HSK100
GTIN	4045197490308
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Orodni nosilci iz polipropilena, odpornega proti obrabi, z odložišči za orodje. Orodni nosilec je možno uporabiti kot samostojno enoto za transport in skladiščenje, primeren pa je tudi kot prilagodljiva komponenta za transportne vozičke, omare in regale za shranjevanje rezalnega orodja in nosilen letve za nosilce UNIT.

Uporaba:

Za obešanje na nosilno letev, profilno letev za transportne vozičke, omare za shranjevanje rezalnega orodja in letev Multifix.

Višina: 130 mm

Širina: 240 mm

Globina: 148 mm

Število odložišč za orodje: 2

Medosna razdalja A: 107 mm

Nosilnost: 20 kg

Tehnični opis

Material	Polipropilen
Medosna razdalja A	107 mm

Širina	240 mm
Nosilnost	20 kg
Višina	130 mm
za držala orodij	HSK 100
Globina	148 mm
Število odložišč za orodje	2
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje