

**HOLEX****Samopritrdilni diski iz brusne koprene, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5694 180
GTIN	4045197575173
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965). Ustreza 566940.

**Standard:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene s snemljivim jedrom za centriranje (kot art. 566940; 566950).

**Uporaba:**

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965. Za zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za lahko čiščenje (npr. odstranjevanje stare barve) in odstranjevanje zarobka.

**Vsebina:**

80 plošč/vez.

**Napotek:**

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. 567705 naprej. Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1

**Tehnični opis**

Barva	rdeča
-------	-------

Izvedba	A medium
Stopnja preciznosti	polfina
Primerjava zrnatosti	180
Ø plošče	115 mm
Vsebina	80
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

---

## Pribor

Samopritrdilni diski iz brusne koprene, Ø 115 mm,  
Primerjava zrnatosti: 180

---

566940 180