



Škatle za male dele, pocinkane, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963342 3
GTIN	4052939476568
Razred artikla	96H

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.

Vroče pocinkane. **DIN EN ISO 1461.**

Višina: 200 mm

Širina: 220 mm

Globina: 352 mm

Notranja širina: 198 mm

Notranja globina: 300 mm

Barva: pocinkani

Tehnični opis

pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani	ne
Globina	352 mm
pripravljeno za prozorne ploščice	da
Utrditev predalov	ne
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material	ne

Tip	3
pripravljeno za pokrov	da
nakladalni	da
Možnost napisov	z vtičnimi tablicami
Višina	200 mm
Širina	220 mm
Barva	pocinkani
Material	Jeklena pločevina
Notranja širina	198 mm
Notranja globina	300 mm
Oznaka proizvajalca	Serijska 14/7
Značilnost blagovnega imena	pocinkane
Barva	pocinkane
Vrsta izdelka	Prosojne škatle

Pribor

Pokrov pocinkan za tip prosojnih škatel za male dele 3	963346 3
Prozorne ploščice, poklopne za tip prosojnih škatel za male dele 3	963345 3