



Omara za shranjevanje nevarnih snovi Q-Pegasus tip 90, Širina: 1200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981015 1200
GTIN	2050001709820
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz jeklene pločevine z vgrajeno pripravo za fiksiranje vrat, notranji del ohišja s površino, ki je odporna proti kemikalijam.

- **Namestitev polic v rastru 32 mm.**
- **Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).**
- **Vklj. s pripravo za fiksiranje vrat.**
- **Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.**
- **S štirimi nastavki za justiranje za izravnavo manjših talnih neravnin.**

Z **AGT** (asinhrono sklopljen pogon vrat), **TSA** (samodejno zapiranje vrat) z optičnim in akustičnim opozorilnim signalom pred samodejnim zapiranjem vrat in vgrajenim pripomočkom za fiksiranje vrat. z 2 vrati

Uporaba:

Skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine, talno lovilno posodo prevlečeno z umetno maso, pokrovom podstavka in 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, **vrata signalno modra RAL 5005**.

Napotek:

Omare za nevarne snovi je treba periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. To lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.

Tehnični opis

Prostornina talne lovilne posode	33 l
Širina	1193 mm
Število talnih lovilnih posod	1
Število vložkov iz luknjaste pločevine	1
Masa	458 kg
Uporabna širina	1050 mm
Uporabna višina	1647 mm
Globina	615 mm
Višina	1953 mm
Nosilnost police	75 kg
Število polic	3
Uporabna globina	522 mm
Nastavljanje višine v rastru	32 mm
Izbira barv	Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odpornost proti ognju	90 min
Vrsta izdelka	Omare za nevarne snovi