



## Omara za shranjevanje nevarnih snovi S-Classic tip 90, Širina: 600mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 981025 600    |
| GTIN                  | 2050001769237 |
| Razred artikla        | 96G           |

### Opis

#### Izvedba:

Ohišje omare iz jeklene pločevine z vgrajeno pripravo za fiksiranje vrat, notranji del ohišja s površino, ki je odporna proti kemikalijam.

- **Namestitev polic v rastru 32 mm.**
- **Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).**
- **Vklj. s pripravo za fiksiranje vrat.**
- **Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.**
- **S štirimi nastavki za justiranje za izravnavo manjših talnih neravnin.**

z 1 vrati

#### Uporaba:

Za skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

#### Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo, prevlečeno z umetno maso, ter 1 dnevnikom.

**Lakiranje:**

Ohišje omare in vrata po izbiri standardno svetlo siva RAL7035 **ali** varnostno rumena RAL 1004, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Omare za nevarne snovi je treba periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. To lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.

**Tehnični opis**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Število polic                          | 3                      |
| Število talnih lovilnih posod          | 1                      |
| Višina                                 | 1968 mm                |
| Nosilnost police                       | 75 kg                  |
| Uporabna širina                        | 450 mm                 |
| Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1                      |
| Širina                                 | 596 mm                 |
| Prostornina talne lovilne posode       | 22 l                   |
| Masa                                   | 278 kg                 |
| Uporabna višina                        | 1742 mm                |
| Globina                                | 616 mm                 |
| Uporabna globina                       | 524 mm                 |
| Nastavljanje višine v rastru           | 32 mm                  |
| Odpornost proti ognju                  | 90 min                 |
| Vrsta izdelka                          | Omare za nevarne snovi |