

**Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l pocinkana, z mrežno rešetko,
Število sodov × prostornina soda (l): 4X60**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981210 4X60
GTIN	4052462036185
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

Tehnični opis

Prostornina	61 l
Število sodov	4
Masa	49 kg

Širina	900 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l	4
Prostornina soda	60 l
Globina	800 mm
Višina	220 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode