

**Garant****Prijemalni čeljustni nastavki, enodelni, za tip: 125GS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalna stopnja z višino 5 mm in naležno površino 3 mm.

**Uporaba:**

Primerno za težko odrezovanje.

**Primerno za:**

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

**Napotek:**

Tip GS s prijemalno stopnjo in gladko vpenjalno stopnjo

**Tehnični opis**

ustreza barvni kodi	Xpent1-2
Dolžina $l_1$	3 mm
Dolžina čeljusti $l$	68,5 mm
Dolžina $l_2$	3 mm
Širina čeljusti $b$	125 mm
Višina $h_1$	5 mm

Višina čeljusti h	45 mm
Višina h <sub>2</sub>	5 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža