

## Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 2X200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981275 2X200
GTIN	4052462020870
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Vroče cinkana po EN ISO 1461.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napotek:

Podstavke za 200-litrške sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

### Tehnični opis

Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	2
Globina	800 mm

Višina	360 mm
Prostornina soda	200 l
Masa	73 kg
Širina	1200 mm
Prostornina	215 l
Število sodov	2
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode