



Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l z mrežno rešetko iz PE, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 2X60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

Iz polietilena (PE) – lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna. Konična izvedba: površina mrežne rešetke je večja kot površina dna korita. Zaradi uporabe mreže je možno skladiščenje 2 sodov.

Uporaba:

Brez podstavka – za neposredno postavitvev na tla ali na evro-paleto. Vel. tip F: s podstavkom na 4 nogah (višina za viličar je 100 mm) – za transport s paletnim viličarjem/viličarjem znotraj obrata.

Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno (velja za Nemčijo).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

Tehnični opis

Prostornina	60 l
Višina	235 mm

Prostornina soda	60 l
Širina	725 mm
Globina	525 mm
Število sodov	2
Nosilnost	150 kg
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Vrsta izdelka	Lovilne posode