

## Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 2X200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (Ø 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. **S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.**

Vročje cinkana po EN ISO 1461.

#### Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. **Za vnetljive tekočine** GHS kategorij 1–3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napotek:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 – 981485.

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 211 l

Podložna višina: 515 mm

Širina: 1200 mm

Globina: 800 mm

Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l: 2  
Površinska obremenitev: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Tehnični opis

Masa	85 kg
Globina	800 mm
Število sodov	2
Prostornina soda	200 l
Širina	1200 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	2
Prostornina	211 l
Priprava za pritrdilni trak	1 × za 2 soda
Podložna višina	515 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode