

## Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 1X200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Razred artikla	96U

### Opis

#### OPOMBA: možnost izbire barve

#### Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (Ø 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. **S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.**

Lakiran.

#### Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. **Za vnetljive tekočine** GHS kategorij 1–3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakiranje:

**Standardno svetlo modra RAL 5012.**

#### Napotek:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 do 981485.

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 203 l

Podložna višina: 610 mm  
Širina: 800 mm  
Globina: 800 mm  
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l: 1  
Površinska obremenitev: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Tehnični opis

Globina	800 mm
Priprava za pritrdilni trak	1 × za 1 sod
Masa	71 kg
Prostornina soda	200 l
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	1
Število sodov	1
Prostornina	203 l
Širina	800 mm
Podložna višina	610 mm
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode