

## Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 2X60



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 981215 2X60   |
| GTIN                  | 2050001937513 |
| Razred artikla        | 96U           |

### Opis

#### Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakiranje:

**Standardno svetlo modre barve RAL 5012.**

#### Napotek:

Podstavek za 60-litrške sode najdete pod art. 981490.

### Tehnični opis

|  |        |
|--|--------|
| Masa   | 34 kg  |
| Prostornina soda                                 | 60 l   |
| Višina   | 290 mm |
| Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l | 2      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Prostornina            | 61 l   |
| Širina                 | 800 mm   |
| Globina                | 500 mm   |
| Število sodov          | 2  |
| Površinska obremenitev | 1000 kg/m <sup>2</sup>                           |
| Debelina materiala     | 3 mm   |
| Izbira barv            | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005                 |
| Skladiščenje           | Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano         |
| Skladiščenje           | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3 |
| Skladiščenje           | Skladiščenje okolju nevarnih snovi               |
| Skladiščenje           | Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno       |
| Vrsta izdelka          | Lovilne posode                                   |