

Lovilna posoda za kontejnerje IBC s prostornino 1000 l pocinkana, Število IBC × prostornina IBC (l): 2X1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje kontejnerjev. **IBC** (Intermediate Bulk-kontejner) **in KTC** (kubični tank - kontejner). **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij **1 – 3 in vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Prostornina: 1000 l

Višina: 435 mm

Širina: 2650 mm

Globina: 1300 mm

Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC: 2

Površinska obremenitev: 1000 kg/m²

Tehnični opis

Širina	2650 mm
Prostornina	1000 l
Masa, pocinkana	239 kg

Število IBC	2
Masa, lakirana	226 kg
Višina	435 mm
Globina	1300 mm
Kapaciteta skladiščenja IBC/KTC	2
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode