

Ansell**Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par ActivArm[®] 42-474, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094620 10
GTIN	10076490439115
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Crusader Flex[®] 42-474. Izjemno odporne **delovne rokavice za zaščito pred vročino** iz poliestra z notranjo podlogo iz flisa, ki vpija znoj. **Boljši oprijem** pri naoljenih površinah zaradi prevleke iz nitrila. Primerno za pranje v pralnem stroju. Kratka uporaba vročih predmetov do **180 °C (prenos toplote).**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Odpornost proti prebadanju EN 388	1
Otip	ne obstaja
Oprijem v olju	dobro
Material podloge	Koprena
Zračnost	zmerno

Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Odpornost proti obrabi EN 388	2
Zaščita pred mrazom	ne obstaja
Zaščita pred visoko temperaturo	zelo dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	2
Odpornost proti trganju EN 388	4
Oprijem v mokrem	ne obstaja
Material prevleke	Nitril
Prilagodljivost	dobro
Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja X
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontaktna vročina do	250 °C
Nosilni material	Poliestrška koprena bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Barva	bela
Material	Nitril
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	330 mm
Vsebina	12
Pranje	40 °C, pisano perilo
Področje uporabe	Heavy Duty

Zaščita pred vročino do	180 °C
Razred zaščite pred vrezi	B
Standard	EN 407
Masa	74,6 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami