

## Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 1X200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.  
S pocinkano mrežno rešetko.

#### Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakiranje:

**Standardno svetlo modre barve RAL 5012.**

#### Napotek:

Podstavke za 200-litrske sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

### Tehnični opis

Masa	57 kg
Prostornina	203 l
Globina	800 mm

Širina	800 mm
Višina	460 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	1
Število sodov	1
Prostornina soda	200 l
Površinska obremenitev	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode