

**Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, z mrežno rešetko,
Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 1X200**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981275 1X200
GTIN	4052462020665
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.

S pocinkano mrežno rešetko.

Vročje cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1–4

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napotek:

Podstavke za 200-litrške sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

Tehnični opis

Prostornina soda	200 l
Višina	460 mm
Prostornina	203 l
Število sodov	1

Globina	800 mm
Masa	60 kg
Širina	800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l	1
Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Material	pocinkane
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilne posode