

Začetni regal z velikim razponom, globina 621 mm, Višina/širina police: 1981/2146mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990865 1981/2146
GTIN	4004514224576
Razred artikla	97C

Opis

Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja **nosilnost prekata:** do 720 kg, največja **nosilnost regalnega polja:** do 3200 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Globina police	621 mm
Postavitev regala	Začetni regal
Montaža kupca	da
Širina police	2146 mm
Širina prekata = mera postavitve	2146 mm
Material skladiščne ravni	Iverna plošča
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami	4
Širina	2146 mm
Nosilnost prekata	577 kg
Višina	1981 mm
Globina	621 mm
Globina regala	621 mm
Širina regala	2146 mm
Višina regala	1981 mm
Debelina plošče	16 mm
Nastavljanje višine v rastru	38 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 621 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom