

## Začetni regal z velikim razponom, globina 773 mm, Višina/širina police: 2438/1841mm



### Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990870 2438/1841 |
| GTIN                  | 4004514224705    |
| Razred artikla        | 97C              |

### Opis

#### Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja **nosilnost prekata:** do 720 kg, največja **nosilnost regalnega polja:** do 3200 kg.

#### Opis:

#### Mere postavljenega regala:

**Začetni regal:** nazivna mera = zunanja mera mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna mera = zunanja mera mm

#### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

#### Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

#### Napotek:

- **Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Globina police                                | 773 mm                    |
| Montaža kupca                                 | da                        |
| Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 4                         |
| Nosilnost prekata                             | 720 kg                    |
| Širina police                                 | 1841 mm                   |
| Višina  | 2438 mm                   |
| Postavitev regala                             | Začetni regal             |
| Material skladiščne ravni                     | Iverna plošča             |
| Širina  | 1841 mm                   |
| Širina prekata = mera postavitve              | 1841 mm                   |
| Globina                                       | 773 mm                    |
| Globina regala                                | 773 mm                    |
| Širina regala                                 | 1841 mm                   |
| Višina regala                                 | 2438 mm                   |
| Debelina plošče                               | 16 mm                     |
| Nastavljanje višine v rastru                  | 38 mm                     |
| Izvedba montaže                               | Regal z vtičnimi policami |
| Izbira barv                                   | RAL 5010, 2004            |
| Značilnost blagovnega imena                   | globina 773 mm            |
| Vrsta izdelka                                 | Regali s širokim razponom |