

## Začetni regal z velikim razponom, globina 773 mm, Višina/širina police: 3048/2146mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990870 3048/2146
GTIN	4004514224903
Razred artikla	97C

### Opis

#### Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja **nosilnost prekata:** do 720 kg, največja **nosilnost regalnega polja:** do 3200 kg.

#### Opis:

#### Mere postavljenega regala:

**Začetni regal:** nazivna mera = zunanja mera mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna mera = zunanja mera mm

#### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

#### Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

#### Napotek:

- **Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Globina police	773 mm
Material skladiščne ravni	Iverna plošča
Višina	3048 mm
Širina police	2146 mm
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami	4
Širina prekata = mera postavitve	2146 mm
Montaža kupca	da
Širina	2146 mm
Nosilnost prekata	620 kg
Postavitev regala	Začetni regal
Globina	773 mm
Globina regala	773 mm
Širina regala	2146 mm
Višina regala	3048 mm
Debelina plošče	16 mm
Nastavljanje višine v rastru	38 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 773 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom