

**Delovna podloga Top širina 91 cm, črna, Dolžina: 150cm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964528 150
GTIN	662641657823
Razred artikla	96C

**Opis****Izvedba:**

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za **visoke obremenitve**:

- **Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.**
- **Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.**
- **Nedrseča spodnja stran RedStop™.**
- **Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.**
- **Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.**
- **Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.**
- **Težko vnetljive po DIN 4102 B1.**
- **Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.**

**Tehnični opis**

Nedrseča spodnja stran	da
------------------------	----

pogojno odporno proti večini	industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
Masa	9 kg
Širina	91 cm
natična	ne
Material	Jedro iz penjenega vinila
Debelina	14,3 mm
Dolžina	150 cm
z varnostnimi robovi	2-stranska
Poševnina	4-stranska
Površina	Vinil
Masa na površino	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R10
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporen proti olju
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto