

Začetni regal z velikim razponom, globina 773 mm, Višina/širina police: 1981/1536mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990870 1981/1536
GTIN	4004514224507
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja **nosilnost prekata:** do 720 kg, največja **nosilnost regalnega polja:** do 3200 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Višina	1981 mm
Montaža kupca	da
Postavitev regala	Začetni regal
Širina	1536 mm
Globina police	773 mm
Širina police	1536 mm
Material skladiščne ravni	Iverna plošča
Širina prekata = mera postavitve	1536 mm
Nosilnost prekata	640 kg
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami	4
Globina	773 mm
Globina regala	773 mm
Širina regala	1536 mm
Višina regala	1981 mm
Debelina plošče	16 mm
Nastavljanje višine v rastru	38 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 773 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom