

Delovna podloga Top širina 122 cm, črna, Dolžina: 200cm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964530 200
GTIN	2050001943477
Razred artikla	96C

Opis**Izvedba:**

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za **visoke obremenitve**:

- **Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.**
- **Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.**
- **Nedrseča spodnja stran RedStop™.**
- **Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.**
- **Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.**
- **Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.**
- **Težko vnetljive po DIN 4102 B1.**
- **Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m².**
- **Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.**

Napotek:

Podloge za delovno mesto s prosto izbirno dolžino od art. 964520–964525.

Tehnični opis

Površina	Vinil
natična	ne
Material	Jedro iz penjenega vinila
pogojno odporno proti večini	industrijske masti, delovni mediji, kemikalije
Debelina	14,3 mm
Poševnina	4-stranska
z varnostnimi robovi	2-stranska
Dolžina	200 cm
Nedrseča spodnja stran	da
Širina	122 cm
Masa	14 kg
Masa na površino	6,5 kg/m ²
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R10
Oznaka proizvajalca	Cushion Trax® (black)
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	ni odporen proti olju
Barva	črna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto