

Lovilna posoda za regal lakirana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 1800/240



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. **Za vnetljive tekočine** GHS-kategorij 1 – 3 in **vodi nevarnih tekočin** GHS-kategorij 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm.

Lakiranje:

Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

Tehnični opis

Višina	250 mm
Prostornina	240 l
Masa	134 kg
Globina	1300 mm
za dolžino nosilnih prečk	1800 mm
Širina	1750 mm

Površinska obremenitev	1000 kg/m ²
Debelina materiala	3 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje	Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Skladiščenje	Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1–3
Skladiščenje	Skladiščenje okolju nevarnih snovi
Skladiščenje	Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Vrsta izdelka	Lovilna posoda za regal