

Varnostni leseni tekač z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 100 cm, Dolžina tekača: 200cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964854 200
GTIN	4047482094765
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m². Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Naletni profil:

dodatno posneti rob po **obeh širinah tekača**.

Tehnični opis

Poševnina	brez
Višina tekača	35 mm
Masa	20,8 kg
Obstojnost	proti večini olj in kislin
Material	Bukove letve
Naletni profil	2-stranska
Dolžina tekača	200 cm
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm

Širina tekača	100 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači