

Varnostni leseni tekač z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 80 cm, Dolžina tekača: 150cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964851 150
GTIN	4047482094796
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m². Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Naletni profil: dodatno posneti rob po **obeh širinah tekača**.

Tehnični opis

Naletni profil	2-stranska
Dolžina tekača	150 cm
Masa	12,6 kg
Material	Bukove letve
Obstojnost	proti večini olj in kislin
Višina tekača	35 mm
Poševnina	brez
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 80 cm

Širina tekača	80 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači