

## Delovna podloga iz nitril gume, zaprta, z varnostnimi robovi, črna/oranžna, Širina × dolžina: 66X102cm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964621 66X102
GTIN	662641855786
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

Industrijske talne podloge iz nitril gume z dobro vidnimi, **oranžnimi varnostnimi robovi** na treh straneh.

- **Dodatne prečke na spodnji strani podloge nudijo „zbiralni prostor“ za umazanijo in tekočine – površina tako ostane čista, suha in ne drsi.**
- **Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi.**
- **Zelonedrseča površinain zanesljivo nalega na tleh, tudi pri vlagi. Debelina: 22 mm, masa: pribl. 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Odporna proti industrijskim oljem in večini kemikalij.**
- **Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.**

Zaprte industrijske talne podloge iz nitril gume.

#### Napotek:

Posebne mere po naročilu v rastru 30,5×30,5 cm s pribitkom 5 cm po robni letvi.

### Tehnični opis

Širina	66 cm
--------	-------

Masa na površino	13 kg/m <sup>2</sup>
Material	Nitril guma
z varnostnimi robovi	3-stranska
Debelina	22 mm
Dolžina	102 cm
natična	ne
Oznaka proizvajalca	Safety Stance Solid™, nitril
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporen proti olju
Barva	črna/oranžna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto