

## Začetni regal z velikim razponom, globina 800 mm, Višina/širina police: 2500/2140mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990960 2500/2140
GTIN	4004514225986
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 – 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. **Nosilnost prekata** maksimalno 1050 kg, **nosilnost regalnega polja** maksimalno 3500 kg.

#### Opis:

##### Mere postavljenega regala:

nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

##### Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

##### Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

##### Napotek:

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopuslno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

Globina police	800 mm
Število skladiščnih ravni z jeklenimi paneli	4
Širina police	2140 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2254 mm
Višina	2500 mm
Nosilnost prekata	950 kg
Montaža kupca	da
Postavitev regala	Začetni regal
Material skladiščne ravni	Jekleni paneli
Širina	2254 mm
Globina	800 mm
Globina regala	800 mm
Širina regala	2140 mm
Višina regala	2500 mm
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 800 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom