



Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 966000 3 |
| GTIN | 4003866403332 |
| Razred artikla | 96Z |

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika varnostna platforma (380 × 260 mm) z vgrajenimi tečaji, **varnostnimi mostički** in široko **odlagalno posodo**. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev. Dva vgrajena kavljca za vedro.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Višina prečk | 87 mm |
| Delovna višina pribl. | 2,7 m |
| Globina prečke/stopnice | 85 mm |
| Število stopnic vključno s platformo | 3 |
| Masa | 6 kg |

| | |
|---------------------------|--|
| Dolžina lestve | 1,44 m |
| Z odlagalno polico | da |
| spodnja zunanja širina | 0,45 m |
| Izvedba stopalne površine | Stopnica |
| Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Material | Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov |
| Višina platforme | 0,7 m |
| Pohodnost | enostranska |
| Nosilnost lestve | 150 kg |
| Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |