



Posamični modul za delovni podest, Tip: A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966150 A
GTIN	4003866402618
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz lahke kovine, odporna proti zvijanju in koroziji in neobčutljiva na vremenske razmere. Stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine 555×250 mm. Modularna sestava omogoča dograditev in spreminjanje konfiguracij. Sestavni moduli s 4 različnimi višinami. Kot 2-stopenjski osnovni modul z do 3 stopnjami nadgradnje zelo primerno za mobilno uporabo. Dograditev je mogoča od tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Delovna višina	2,2 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Širina prečke/stopnice	555 mm
Masa posamičnih modulov	2,9 kg
Globina prečke/stopnice	250 mm
Kombinacija modulov	A
Material	Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine

Globina podesta	0,3 m
Standard	DIN EN 14183
Višina platforme brez ograje	0,2 m
Pohodnost	enostranska
Število stopnic vključno s platformo	1
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti