

**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnični opis**

Delovna višina pribl.	2,45 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
spodnja zunanja širina	0,43 m
Število stopnic	2×4

Globina prečke/stopnice	85 mm
Dolžina lestve	0,97 m
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Masa	6 kg
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Višina prečk	87 mm
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev