



Premični podest s stopnicami, širina stopnic, Število stopnic vključno s platformo: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966194 4
GTIN	4003866555307
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Dobavljivi so pod art. 966196 in art. 966198. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

Standard:

DIN EN ISO 14 122

Tehnični opis

Število stopnic vključno s platformo	4
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Standard	DIN EN ISO 14 122
Material	Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov
Naklon stopnic	45 stopinj
Masa	39 kg
Višina platforme brez ograje	0,8 m

Prevesna dolžina	1270 mm
Dolžina platforme	400 mm
Pohodnost	enostranska
Širina prečke/stopnice	1000 mm
Kolesa	da
Nosilnost lestve	300 kg
Značilnost blagovnega imena	Širina stopnic 1000 mm
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest