



Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	2,85 m
Globina prečke/stopnice	85 mm
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava

Število stopnic	2×6
Masa	9 kg
Dolžina lestve	1,43 m
Višina prečk	87 mm
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
spodnja zunanja širina	0,47 m
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev