

## Varnostni leseni tekač s posnetim robom po eni dolžini tekača in z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 100 cm, Dolžina tekača: 200cm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964855 200
GTIN	4047482094727
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m<sup>2</sup>. Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

#### Posneti rob:

Lesene letve na **vzdolžni strani** lesenega tekača so dodatno poševne pod kotom 45°.

### Tehnični opis

Obstojnost	proti večini olj in kislin
Masa	20,8 kg
Naletni profil	2-stranska
Dolžina tekača	200 cm
Poševnina	brez
Material	Bukove letve
Višina tekača	35 mm
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm

Širina tekača	100 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači