

**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnični opis**

Delovna višina pribl.	3,1 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Dolžina lestve	1,66 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Globina prečke/stopnice	85 mm
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava

Masa	10,5 kg
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Število stopnic	2×7
spodnja zunanja širina	0,5 m
Višina prečk	87 mm
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev