

**Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966000 10
GTIN	4003866403400
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika varnostna platforma (380 × 260 mm) z vgrajenimi tečaji, **varnostnimi mostički** in široko **odlagalno posodo**. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev. Dva vgrajena kavlja za vedro.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnični opis**

Globina prečke/stopnice	85 mm
Število stopnic vključno s platformo	10
Delovna višina pribl.	4,2 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica

Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Višina platforme	2,2 m
Z odlagalno polico	da
Višina prečk	87 mm
Masa	14 kg
spodnja zunanja širina	0,61 m
Dolžina lestve	3,05 m
Pohodnost	enostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev