

**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnični opis**

Globina prečke/stopnice	85 mm
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Delovna višina pribl.	3,35 m
Višina prečk	87 mm

Število stopnic	2×8
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Masa	12 kg
Dolžina lestve	1,9 m
spodnja zunanja širina	0,52 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev