



## Aluminijasti podest za stroj, Število stopnic vključno s platformo: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966148 1
GTIN	4003866400317
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločevine in stojno platformo 350 × 577 mm.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnični opis

Višina platforme brez ograje	0,2 m
Standard	DIN EN 14183
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Širina platforme	577 mm
Število stopnic vključno s platformo	1
Delovna višina pribl.	2,2 m
Globina prečke/stopnice	200 mm
Globina platforme	350 mm
Širina osnovne ploskve	0,4 m

Globina osnovne ploskve	0,6 m
Material	Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine
Masa	3 kg
Pohodnost	enostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti

---

## Pribor

Notranji talni nastavek Tip 1	966320 1
-------------------------------	----------