



Aluminijasti podest za stroj, Število stopnic vključno s platformo: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966148 2
GTIN	4003866400324
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločvine in stojno platformo 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Globina prečke/stopnice	200 mm
Širina osnovne ploskve	0,64 m
Širina platforme	577 mm
Pohodnost	enostranska
Globina osnovne ploskve	0,67 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Material	Stopnica iz rebraste aluminijeve pločvine
Delovna višina pribl.	2,4 m
Višina platforme brez ograje	0,4 m

Standard	DIN EN 14183
Število stopnic vključno s platformo	2
Globina platforme	350 mm
Masa	5,5 kg
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti

Pribor

Notranji talni nastavek Tip 1	966320 1
-------------------------------	----------