



Premični podest s stopnicami, širina stopnic, Število stopnic vključno s platformo: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966194 2
GTIN	4003866555284
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za vijake za prilagodljivo montažo. V obseg dobave niso vključeni ročaji in ograja platforme. Dobavljivi so pod art. 966196 in art. 966198. Nagib stopnic: 45°. Dolžina platforme: 400 mm. Aluminijasta pohodna stran stopnic je rebrasta. Oporniki so opremljeni s kolesi.

Standard:

DIN EN ISO 14 122

Tehnični opis

Dolžina platforme	400 mm
Masa	28,5 kg
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Višina platforme brez ograje	0,4 m
Material	Stranski nosilci iz zelo čvrstih ekstrudiranih aluminijastih profilov
Prevesna dolžina	870 mm
Standard	DIN EN ISO 14 122

Naklon stopnic	45 stopinj
Število stopnic vključno s platformo	2
Pohodnost	enostranska
Širina prečke/stopnice	1000 mm
Kolesa	da
Nosilnost lestve	300 kg
Značilnost blagovnega imena	Širina stopnic 1000 mm
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest